

# Das musiphone<sup>®</sup> midimax vA.

Neue Technologie: **4 Minuten Ansagespeicher** Sprachgeführte Programmierung



**Optimale telefonische Erreichbarkeit vermittelt einen entscheidenden Eindruck über Ihr Unternehmen.**

## Der Einsatzbereich

Gerade in Unternehmen, in denen mit kleinen oder mittleren Telefonanlagen gearbeitet wird, entstehen oft personelle Engpässe bei der Annahme eingehender Telefonate. Das midimax vA schafft schnelle und bequeme Abhilfe bei der Überbrückung dieser Problematik.

... Oder ...

was passiert, wenn die Mitarbeiter häufig im Aussendienst tätig sind und die Anrufe von niemandem entgegen genommen werden können - ggf. Anrufe von Neukunden? Das musiphone midimax vA begrüßt die Anrufer und vermittelt sie dank seiner bis zu 15-stelligen Wahl an ein Handy oder eine externe Rufnummer weiter.

Das midimax vA kann sowohl selbstbesprochen als auch nach Vorgabe vom BEYERTONE-Studio fernbespielt werden. Als besondere Dienstleistungen bietet das BEYERTONE-Studio hierzu folgende Service-Hotline-Nummern an:

- Auswahl der Sprecherinnen- und Sprecherstimmen und Textvorschläge:  
Telefon +49 (0) 21 03 / 24 600 (Auswahl 33)

## Die Vorteile

- absolute Unabhängigkeit durch Selbstbesprechen
- Ansagewechsel jederzeit möglich
- unterschiedliche Ansagen für Tag/Nacht
- Weitervermittlung auf einen externen Anschluss, denn ...

**Anruferverluste sind ggf. Auftragsverluste!**

Die Vorteile für Unternehmen liegen somit klar auf der Hand:

- Durch die Ansage des musiphone midimax vA wissen Anrufer, dass sie richtig gewählt haben und, ebenso wichtig,
- sie erkennen, dass man sich um sie bemüht.

## Der Lieferumfang

- musiphone midimax vA
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung
- RJ11-Anschlusskabel
- FAX-Formular für studiogefertigte Ansagen

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:

**[www.beyertone.com](http://www.beyertone.com)**

## Technische Daten:

Kanäle:	1 Kanal Ansage vor Abfrage (AvA)
Speicherkapazität:	4 Minuten on board
Ansagen/Musik:	Selbstbesprechbar, fernbespielbar durch BEYERTONE-Studio, Tag-/Nachtsansage
Bedienung:	sprachgeführte Programmierung, Umschaltung auf Nachtsansage
Voraussetzungen:	1 a/b Port